

ディスクグラインダーセット(φ100mm)



簡単に砥石交換できる
スピンドルロック

細身グリップで
握りやすい!

※保護カバーは必ず取つけて使用してください。
砥石等が破損したとき、怪我の原因になります。

- ◇各種研磨・研削(金属類、樹脂類など)
- ◇鉄などのバリ取りおよび仕上げ
- ◇塗装面の下地仕上げ、錆落とし、塗装落とし
- ◇タイル、コンクリートなどの溝入れ

品番	仕様
EA809BV-10A	セット
EA809BV	本体のみ

<セット内容>

- 本体×1(EA809BV)
- オフセット砥石×5枚(EA809YE-124)
- ジルコフラップディスク
(EA809AA-103A×2枚、EA809AA-105A×2枚)
- ケース×1個

<本体仕様>

- モーター…100V・720W
- 無負荷回転数…2800～11000rpm
- 砥石寸法…外径100×穴径15mm
- スピンドルねじ径…M10×1.5
- 重量…1.5kg
- 本体サイズ…104×263mm
- コード長…2.5m
- スピンドルロック付
- 本体二重絶縁構造
- 電子無段変速

- 付属品…保護カバー、サイドハンドル、他

※本体のみをご購入の場合、砥石は付属していません。