

溶接ビードの研削、仕上げ コンクリート、金属の切断に

トップクラスのパワー
最大出力 **900w**

18v
Li-ion

離せば止まる！ パドルスイッチ&ブレーキ

製品から手が離れてしまった時はスイッチが OFF。
また、瞬時に停止するブレーキ付で安全。

ロックレバー

パドルスイッチは、不意にハンドルを握っても
起動しないセフティロック機構付。

ひとを考えて、うまれたツール。

■ しっかり握れる細握り

持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。



■ コンパクトなギヤヘッド

本体角度を変えても最大切込み深さが変わらない当社独自の円型ギヤヘッド。高さも低く狭所にも対応。



■ 無段階変速機能

ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
3,000 ~ 8,000min⁻¹ (ダイヤル 1 ~ 5)

■ 不意の事故を防止

- ・キックバック軽減機能
- ・再起動防止機能
- ・ブレーキ付

■ タフな作業にも耐える

防じん・防水の国際規格 IP56 に適合。
※規格適合は工具本体のみです。
粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません。



充電式ディスクグラインダー

DG181L5 5,000mAh

EA809BX-34

18v
Li-ion

防じん・防水
IP56

1年
保証

(629800A)



(629800B)

DG181 (本体のみ)



充電式ディスクグラインダー

DG183L5 5,000mAh

EA803BX-35

18v
Li-ion

防じん・防水
IP56

1年
保証

(629801A)



(629801B)

DG183 (本体のみ)



※本体のみ仕様には、電池パック、充電器、キャリングケースは付属していません。

商品仕様

モデル	DG181L5	DG183L5
砥石径	(外径)100mm × (内径)15mm	(外径)125mm × (内径)22mm
定格速度	8,000min ⁻¹	
本体寸法 ^{*1} (長さ×幅×高さ)	352mm×117mm×136mm	352mm×141mm×142mm
質量 ^{*1}	2.1kg	2.3kg
充電器	BC-1800L	
電池パック	リチウムイオン電池 5,000mAh	
電圧	DC18V	
充電時間 ^{*2}	80%充電(実用充電) ^{*3} 25 分 / 満充電 37 分	
付属品	・ カニ目スパナ ・ 補助ハンドル ・ 電池パック(B-1850LA) ^{*4} ・ 充電器(BC-1800L) ^{*4} ・ キャリングケース ^{*4}	

※1 電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。(使用可能な砥石の厚さは6mm までです。)

※2 充電時間は、周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

※3 80%充電(実用充電)は、満充電の80%の充電状態です。

※4 本体のみ仕様には付属していません。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。

K21KB

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。