

GWS 20-180/N

◀ ブロ用電動工具 ▶ ディスクグラインダー ディスクグラインダー



GWS 20-180/N

180mmφヘビィデューティモデル。

1. ハードな作業をサポートする新開発 大型坊振ハンドル


・ラバー製ダンパーをサイドハンドルに内蔵。作業時の振動を70%カット！より快適な作業が行えます。

2. ハイパワー1,400W&長寿命モーター搭載

・電氣的、機械的ロスが少なく、実出力を20%以上も高く発揮するハイパワーモーター。もちろんバングンの耐久性を誇ります。

3. 作業効率をアップする4方向ヘッド採用

・ギアハウジングを90度ずつ4方向に向きを変えて固定できますので、研削・切断・両方の作業に適した向きにグリップを調整することができます。



二重絶縁構造

▼仕様

電源	100V (50~60Hz)
消費電力	1,400W
回転数	6,500min ⁻¹ (回転/分)
使用砥石径	180mmφ
スピンドル径	M14×2
砥石取付穴径	22mmφ
質量	4.2kg

▼ 特徴

- 新設計の防じん構造
- 4方向ヘッド
- 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
- 防振サイドハンドル

▼ アクセサリー

▶ 乾式ダイヤモンドホイール

▶ 超硬カップホイール