

ディスクグラインダーセット(φ180mm) EA809DW

- ◇各種研磨・研削(金属類、樹脂類など)
- ◇鉄などのバリ取りおよび仕上げ
- ◇塗装面の下地仕上げ、錆落とし、塗装落とし
- ◇タイル、コンクリートなどの溝入れ

ハイパワー
1400W

簡単に砥石交換できる
スピンドルロック

4方向ヘッド:

ギアハウジングを90°ずつ4方向に向きを換えて固定できます。どのような作業状態でも使いやすく安全なポジションが得られます。



ラバー製ダンパーをサイドハンドルに:

作業中の振動を約70%に減少し、より快適で安定した作業が行えます。

砥石別売

※保護カバーは必ず取つけて使用してください。
砥石等が破損したとき、怪我の原因になります。

<本体仕様>

- モーター…100V・1400W
- 無負荷回転数…6500rpm
- 砥石寸法…外径180×穴径22mm
- スピンドルねじ径…M14×2.0
- 重量…4.2kg
- 本体サイズ…135×450mm
- コード長…4m
- スピンドルロック付
- 本体二重絶縁構造

●付属品…保護カバー、サイドハンドル、他