

EA809PD-2 電子ポリッシャー

仕様

- 電源 AC100V 1010W 10.6A
- 回転数 600~2000rpm
- パッド径 ϕ 125mm
- 取付シャフト M12(P1.75) × 24mm
- 無断変速・スピンドルロック付
- 本体二重絶縁構造
- サイズ 230(W) × 214(H)mm
- 重量 2.2kg
- 付属品 面ファスナーパッド(マジック式)
サイドハンドル
- コード長 5m(2芯)

◆専用オプション

- ①マジック式スポンジ EA809XD-11A
- ②メリヤスバフ(10双) EA809XD-12
- ③羊毛ボンネット EA809XD-13
- ④綿バフ(10枚) EA809XD-14
- ⑤サンディングペーパー(20枚)
 - #40 EA809XD-40
 - #60 EA809XD-60
 - #80 EA809XD-80
 - #120 EA809XD-120

- シングルアクションタイプ
(回転動作のみ)

