

## EA809PE-2 電子ポリッシャー

### 仕様

- 電源 AC100V 1010W 10.6A
- 回転数 600~2000rpm
- パッド径  $\phi$ 150mm
- 取付シャフト M16(P2.0) × 24mm
- 無断変速・スピンドルロック付
- 本体二重絶縁構造
- サイズ 230(W) × 214(H)mm
- 重量 2.2kg
- 付属品 面ファスナーパッド(マジック式)  
サイドハンドル
- コード長 5m(2芯)

### ◆専用オプション

- ①マジック式スポンジ EA809XE-20A
- ②メリヤスバフ(10双) EA809XE-21
- ③羊毛ボンネット EA809XE-22
- ④綿バフ(10枚) EA809XE-23
- ⑤サンディングペーパー(20枚)
  - #40 EA809XE-40
  - #60 EA809XE-60
  - #80 EA809XE-80
  - #120 EA809XE-120

- シングルアクションタイプ  
(回転動作のみ)

