

GEX 125AVE

◀ プロ用電動工具 ▶ サンダー 吸じんランダムアクションサンダー



GEX 125AVE

超低振動がもたらす最高の作業効率
125mmφと150mmφ、1台2役のサンダー！

1. バイブレーションコントロール


・特許取得のデカップリングハウジングを採用。保持部と作動部を切り離し、フローティングマウントにすることで振動を遮断。従来比38%減の低振動は、疲労の低減と美しい仕上がりに貢献します。

2. 125 & 150mmφラバーパッド

・125mmφは本体装着済み、150mmφは標準付属。作業に合わせてどちらのラバーパッドも使用可能です。

3. 新設計のマイクロフィルター

・吸じん効率81%とさらにアップし、最もクリーンな作業環境を実現します。取り付け、取り外しも簡単・確実。



二重絶縁構造

▼仕様

電源	100V(50-60Hz)
消費電力	350W
回転数	5,500~12,000 min ⁻¹ (回転/分)
オービットダイヤ(軌道)	4mm
サンディングペーパー	125mmφ / 150 mmφ
質量	2.4kg
振動3軸合成値	サンディング: 2.5 m/S ² 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
コード	4m
標準付属ペーパー	best for wood # 120が125・150mmφ 各1枚

▼ 特徴

- バイブレーションコントロールで超低振動
- マイクロフィルターシステム
- クラス最大350Wモーター
- ペーパーの脱着がマジック式
- 吸じん機構内蔵
- 電子無段変速
- 防振ラバーグリップ
- 豊富なアクセサリー

▶ サンディングペーパー