

EA809XH
(オービタルサンダー)

回転数 10000min⁻¹
重量 2.8kg
パット寸法 114X228mm (クランプ式)
ペーパー寸法 114X280mm
電源 単相交流 50/60Hz
電圧 100V

モーター 単相交流整流子モーター
電流 3.2A
消費電力 300W
コード長 2.5m 2芯
付属品 サンドペーパー AA80
ダストパック

●ペーパーホルダの操作性向上!

41

