

電気のかで簡単、研削・研磨

金属加工や農機具の刃研ぎ・木工工作などに

リョービの電気やすり BY-1030 は、ヘッジトリマやバリカンの刃の研ぎだしや金属の加工、塗装の錆落しなど、幅広い用途に使用できます。

■ 作業の幅が広がるヘッド部の角度調節

作業シーンに合わせて、ヘッド部の角度を55°の範囲内で調節できます。

■ すぐに使えるエンドレスベルト付

中仕上用#120と仕上用#400の2種類を標準付属しています。

■ 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止

材料や用途に合わせてベルトの速度を1~6(6.6~8m/s)の範囲で調節できます。

■ 作業性の良いスライド式ロックスイッチ

スイッチをロックできるので、連続運転にも便利です。

■ 工具レスで簡単、ベルト交換

簡単にエンドレスベルトの交換ができます。

《角度調節（可変アーム）》



BY-1030 □



4 960673 618154

商品仕様

		BY-1030
ベルト寸法 (mm)		幅 10 × 周長 330
ベルト速度 (m/s)		6.6 ~ 8
回転数 (min ⁻¹)		5,500 ~ 6,700
電源 (V)		単相 100
定格電流 (A)		1.9
消費電力 (W)		180
振動 3 軸合成値 ※		2.5 m/s ² 以下 (EN60745-2-4 に基づき測定)
機体寸法 (mm)		長さ 380 × 幅 70 × 高さ 66
質量 (kg)		1.0
付属品		エンドレスベルト (中仕上)#120 ・ エンドレスベルト (仕上)#400 (本体取付)

※「3軸合成値の取扱」については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

別販売品 エンドレスベルト

ベルト寸法:幅10×周長330mm	砥粒・用途	種類	粒度 (#)	コードNo.
#150  #400 	A 鉄工用 (木工にも 使用可)	荒仕上	40	6613867
			60	6613877
			80	6613887
		中仕上	100	6613897
			120	6613837
			150	6613907
			180	6613917
		仕上	240	6613927
			320	6613937
			400	6613847



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。 ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。

RYOBI

発売元

リョービ販売株式会社

本社 〒468-8512

名古屋市天白区久方1-145-1

TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141

<http://www.ryobi-group.co.jp/rsales/>

このカタログの掲載内容は、2012年4月現在のものです。

RL12DM