

バッテリー吸じんマルチサンダー
PSM 10.8LIN

様々なみがき作業を難なくこなす便利
ツール。

10.8Vリチウムイオンバッテリー
バッテリー残量インジケーター
オートマチックパワー機能



製品紹介

バッテリー吸じんマルチサンダー
PSM 10.8LIN

様々なみがき作業を難なくこなす便利ツール。

1. コンパクト&ハイパワー10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載

・軽量コンパクトなスティックタイプタイプの10.8Vリチウムイオンバッテリーを搭載。塗装はがしから仕上げまで、木材や金属等の様々な素材のみがきをこなす十分なパワーと十分な作業量を実現した2.0Ahの容量を備えています。

2. スミズミまで磨ける新形状サンディングプレート

・アイロニ型サンディングプレートでコーナーや狭部までラクラク磨けます。ペーパーの交換もマジックテープ式なので手間いらずでおこなえます。

3. オートマチックパワー機能搭載

・本体が押し付け具合を自動感知し、ストロークのパワーを二段階に調整。粗磨きから仕上げみがきまでスムーズに磨き作業がおこなえます。

仕様

定格電圧	DC10.8V(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
回転数	11,000min ⁻¹ (回転/分)
ストローク数	22,000min ⁻¹ (回/分)
オービットダイヤ(軌道)	1.2mm
プレートサイズ	105×154×154mm
ペーパーサイズ	93×93×93+93×60×100mm
振動3軸合成値	7m/S ² :EN60745-2-4に準拠
質量	700g(バッテリー含む)
充電時間	約90分(空→フル充電)

機能



DIY 電動工具シリーズ



バッテリー工具



リチウムイオンテクノロジー