

# 製品データシート

職種別/製造業用電動工具



**BOSCH**

Invented for life

吸じんオービタルサンダー

GSS 1400 A

EA809XW-4



小面積に適した丈夫なクランプシステムを備えた、エルゴノミクスデザインのコンパクトな吸じんオービタルサンダー

## 基本データ

消費電力	180 W
サンディングプレート、W	110 mm
サンディングプレート、L	100 mm

注文番号 0 601 2A2 150

## 仕様

### 仕様

消費電力	180 W
回転数	12,000 min <sup>-1</sup> (回転/分)
ストローク数	24,000 min <sup>-1</sup> (回転/分)
オービットダイヤ (軌道)	1.6 mm
質量	1.4 kg
本体サイズ (W)	113 mm
本体サイズ (L)	258 mm
本体サイズ (H)	142 mm
定格電圧	100 V

### '振動3軸合成値 (サンディング時)'

振動伝達値 ah	5 m/s <sup>2</sup>
不確定性 K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## ノイズ / 振動情報

### サンディング時

振動伝達値 ah	5 m/s <sup>2</sup>
不確定性 K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### サンディングシートサイズ

サンディングプレート、W	110 mm
サンディングプレート、L	100 mm
クランプ用サンディングシート、W	115 mm
クランプ用サンディングシート、L	140 mm
サンディングシート (マジック式)、W	115 mm
サンディングシート (マジック式)、L	107 mm

# 製品データシート

職種別/製造業用電動工具

## 特徴:

- エルゴノミクスデザインのパームレストとコンパクトなデザインにより、カンタン・快適に操作可能
- 丈夫な金属シートにより工具の優れた耐久性を実現
- マジック式ラバーパッドを備えたクランプシステムによりサンディングシートをカンタンに交換できる

