

EA809XW-5



《バッテリー別売》

製品紹介

GSS 18V-LIH (本体のみ)

吸じん機構内蔵、コンパクトなコードレスオービタルサンダー
どこでも使える取り回しの良さと、バツグンの作業性！

1. マイクロフィルターシステム

・クリーンな作業環境を実現するマイクロフィルターシステム

2. ハイパワー18V

・コード式に匹敵する作業が可能です。

3. フェルトパッドを採用

・耐久性に優れたフェルトパッドを採用しました。

4. フレキシブルバッテリーパックシステム

・同じ電圧であれば、別売の容量の異なるバッテリーも使用可能です。

5. ECP機能

・過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。

仕様

定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
回転数	11,000min ⁻¹ (回転/分)
ストローク数	22,000min ⁻¹ (回/分)
オービットダイヤ(軌道)	1.6mm
プレートサイズ	113x102mm
ペーパーサイズ	114x140mm
質量	1.5kg(別売の4.0Ahバッテリー使用時)
振動3軸合成値	サンディング時:4.1m/S ² 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
充電時間	約23分(空→75%ターボ充電) 約45分(空→フル充電)
サイズ	(H)171×(W)239mm

機能



吸じんシステム取付可能機種



コードレス工具



リチウムイオンテクノロジー



18V バッテリー

吸じん機構内蔵、コンパクトなコードレス
オービタルサンダー
どこでも使える取り回しの良さと、バツグ
ンの作業性！

吸じん機構内蔵

吸じんシステム取り付け可能

フレキシブルバッテリーパックシステム

ECP機能