

NEW REGISTON PRODUCTS CATALOG

ニューレジストン 製品カタログ

鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石

スーパーグリーン



製品記号: **SG** 製品名: **スーパーグリーン**

日本製



内装
(外径100mm 25枚入り)

特長

- 専用バットなしで研磨ができるノーバット設計です。
- 目詰まりや研削・研磨焼けが少ないため研削力上がり、作業時間が短縮できます。
- 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
- 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	ZB-36 ZB-46 ZB-60 粒度(＃)								梱包 外装 (内装×入数)	最高使用 周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
			24	36	46	60	80	100	120	150			
100	3	15	SG1003-24	SG1003-36	SG1003-46	SG1003-60	SG1003-80	SG1003-100	SG1003-120	SG1003-150	200枚 (25枚×8)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント
		16	SG100316-36	SG100316-46	SG100316-60	SG100316-80							
125	3	22	SG1253-24	SG1253-36	SG1253-46	SG1253-60	SG1253-80	SG1253-100	SG1253-120		50枚 (25枚×2)		
180	3	22	SG1803-24	SG1803-36	SG1803-46	SG1803-60	SG1803-80	SG1803-100	SG1803-120	SG1803-150	50枚 (10枚×5)		

標準品

準標準品 納期がかかる場合があります。

おおよび上記の表にない製品につきましてはご相談ください。



優れた技術と理想を常に追求する



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ