

品番一覧表

全27品番

スーパーグリーン/ 製品記号:SG

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	内装	外装	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min ⁻¹)	メーカー 希望小売 価格
SG1003-24	100	3	15	#	24		●	25	200	72		323
SG1003-36	100	3	15	#	36		●	25	200	72		323
SG1003-46	100	3	15	#	46		●	25	200	72		323
SG1003-60	100	3	15	#	60		●	25	200	72		323
SG1003-80	100	3	15	#	80		●	25	200	72		323
SG1003-100	100	3	15	#	100		●	25	200	72		323
SG1003-120	100	3	15	#	120		●	25	200	72		323
SG1003-150	100	3	15	#	150		●	25	200	72		323
SG100316-36	100	3	16	#	36		●	25	200	72		323
SG100316-46	100	3	16	#	46		○	25	200	72		323
SG100316-60	100	3	16	#	60		○	25	200	72		323
SG100316-80	100	3	16	#	80		○	25	200	72		323
SG1253-24	125	3	22	#	24		●	25	50	72		652
SG1253-36	125	3	22	#	36		●	25	50	72		652
SG1253-46	125	3	22	#	46		●	25	50	72		652
SG1253-60	125	3	22	#	60		●	25	50	72		652
SG1253-80	125	3	22	#	80		●	25	50	72		652
SG1253-100	125	3	22	#	100		○	25	50	72		652
SG1253-120	125	3	22	#	120		○	25	50	72		652
SG1803-24	180	3	22	#	24		●	10	50	72		891
SG1803-36	180	3	22	#	36		●	10	50	72		891
SG1803-46	180	3	22	#	46		●	10	50	72		891
SG1803-60	180	3	22	#	60		●	10	50	72		891
SG1803-80	180	3	22	#	80		○	10	50	72		891
SG1803-100	180	3	22	#	100		○	10	50	72		891
SG1803-120	180	3	22	#	120		○	10	50	72		891
SG1803-150	180	3	22	#	150		○	10	50	72		891

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
 TEL (0725) 51-2292 FAX (0725) 51-2392
 ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>
 お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300