

14.4V コードレスロータリハンマドリル

DH14DSL



14.4V
リチウムイオン電池

コンクリート
16mm

2モード切替

Ah 電池互換

形名	Li-ion電池	急速充電器	ケース	
DH14DSL	(2LYPK)	6.0Ah(BSL1460)×2個	UC18YDL	●
	(2LJCK)	5.0Ah(BSL1450)×2個	UC18YSL2	●
	(NN)	別売		

コンパクトボディ

全長276mmのコンパクトボディで取り回しに優れます。

打撃力2段切替機構付

POWERモード（強打撃）・SAVEモード（弱打撃）の2段切替で最適な穴あけ作業ができます。

内部圧力調整機構搭載

打撃動作を安定させる内部圧力調整機構搭載で高耐久性を実現。グリース漏れも軽減します。

空打ち防止機構搭載

穿孔作業終了後、押付けをやめると強制的に空打ちを防止することで、高耐久性を実現しました。

電池残量表示機能付

充電のタイミングをお知らせします。

電池2年保証（6.0Ahリチウムイオン電池）

お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。（ただし、いずれか先に到達するまでの期間）

※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。



1充電当たりの作業量（目安）

作業内容 (mm)		DH14DSL	
		6.0Ah (BSL1460)	5.0Ah (BSL1450)
コンクリートビット	φ 10×30mm (厚さ)	約96個	約80個

※作業量は、材料、周囲温度、蓄電池の特性などにより多少異なります。

仕様（スペック）

能力	コンクリート	mm	3.4~16
	鉄工	mm	13
	木工	mm	18
無負荷回転数		min ⁻¹ (回/分)	強 (P) : 0~1,500 弱 (S) : 0~750
無負荷打撃数		min ⁻¹ (打撃/分)	強 (P) : 0~6,200 弱 (S) : 0~3,100
機体寸法 (全長×全高)		mm	276×250
質量 (BSL1460装着時)		kg	2.1
振動3軸合成値	回転+打撃	m/s ²	10.7 (EN60745-2-6規格に基づき測定)
蓄電池	6.0Ah	形名	BSL1460 (冷却対応)
		電圧	14.4V
		充電時間	約30分 (UC18YDL使用時)
	5.0Ah	形名	BSL1450 (冷却対応)
		電圧	14.4V
		充電時間	約35分 (UC18YSL2使用時)
充電器		形名	(2LYPK) : UC18YDL (冷却機能付) (2LJCK) : UC18YSL2 (冷却機能付)
標準付属品 : 急速充電器 (冷却機能付) ・ デブスゲージ ・ ケース ・ サイドハンドル ・ 電池カバー			