

## ロータリーハンマードリル EA810CG-1



ビット別売

- ◇二重絶縁 ◇無段変速
- ◇正逆転 ◇安全クラッチ付



SDSプラスシャンク  
専用

- ★コンパクトボディ
- ★パワフルでスピーディな穴あけ

### ◆3モード切替 (打撃 / 回転 / 回転+打撃)

工具の位置決め (ニュートラル)



プッシュボタンを押し、切替レバーを  
回すだけで切替が行えます。

### ◆操作性のよいスイッチ

プッシュボタン式の正逆転ボタンにより、ビットの  
回転方向が簡単に切り替えられます。



### <仕様>

- 電源…AC100V・720W
- 回転数…0～1050rpm
- 打撃数…0～4000回/分
- 能力…コンクリート: φ4～28mm  
鉄工: φ13mm、木工: φ32mm  
コアビット: φ25～80mm
- 本体サイズ…102×316×208mm
- 本体重量…3.5kg ●コード長…5m

### (付属品)

- ・サイドハンドル×1個
- ・ストッパー×1本
- ・ケース×1個

