

GBH 2-18E

◀ プロ用電動工具 ▶ SDSプラスハンマードリル ハンマードリル (2kg)



GBH 2-18E

細径 & 最速。ボッシュ最小、最軽量のプロ用ハンマードリル

1. 細径穴あけ作業をターゲットにした使いやすい新設計

・強力な打撃力を3.4~10mmφの穴あけ作業に最適チューニング。従来機に比べて約20%以上の穴あけスピード向上を実現しました。

2. 軽量・コンパクトボディ

・軽量2.0kgのボディは上向き作業も苦になりません。様々な現場で作業効率の向上に貢献します。

3. ソフトラバーハウジング

・手にしっかりとフィットし、伝わる振動も抑え、作業に合わせて最適な姿勢で安定した作業が可能です。



首部径 = 43mmφ

▼ 仕様

能力	コンクリート: 18mmφ 鉄工: 13mmφ 木工: 30mmφ
電源	100V(50~60Hz)
消費電力	550W
回転数	0~1,550min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~3,960min ⁻¹ (回/分)
質量	2.0kg

▼ 特徴

- 軽量2.0kg
- 電子無段変速
- ソフトラバーハウジング

▼ アクセサリー

▶ SDS プラスビット S4

▶ ポリクリック 超硬ホールソー

▶ ポリクリック 超硬パイプホールソー

▶ ポリクリック 超硬ステップドリル