

ハンマードリル EA810GA

- ◇軽量2.0kg
- ◇コンパクトボディ
- ◇電子無段変速
- ◇電子無段変速
- ◇安全クラッチ機構付き



キャリングケース付き

<仕様>

- 電源…100V・550W
- 回転数…0～1550rpm
- 打撃数…0～3960回/分
- 穴あけ能力…コンクリート: ϕ 18mm
鉄工: ϕ 13mm
木工: ϕ 30mm
- 最小すみ寄せ寸法…30mm
- サイズ…191×316mm
- 重量…2.0kg