

GBH 3-28DRE

◀ プロ用電動工具 ▶ SDSプラスハンマードリル ハンマードリル (3kg)



GBH 3-28DRE

多機能なのに、軽量・コンパクト！
振動を大幅に低減！快適作業を実現！

1. バイブレーションコントロール

・内蔵されたダンパーが作業中の不快な振動を大幅に低減。疲労が少なく、より快適により長時間安全に作業を行うことが可能です。振動加速度: 13m/S^2

2. 軽量3.5kg、L型デザインでコンパクトなボディ

・バランスがよく、コンパクトで取り回しの良いボディは、あらゆる方向の作業をラクラクこなせます。

3. 3モード切替スイッチ

・回転＋打撃モード、回転モード、破つりモードの3モードを切り替え可能。もちろんバリオロック機構付き。3.5Jの打撃力。



二重絶縁構造

▼仕様

能力	コンクリート: 28mmφ ダイヤモンドコア: 80mmφ 鉄工: 13mmφ 木工: 30mmφ
電源	AC100V (50~60Hz)
消費電力	800W
回転数	0~900min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~4,000min ⁻¹ (回/分)
質量	3.5kg
サイズ	(H)233X(W)354mm

▼ 特徴

- 振動加速度 13m/S^2 の低振動
- 3.5J の打撃力で軽破つりも OK
- 軽量・コンパクトなボディ
- 正転・逆転機構
- 電子無段変速

▼ アクセサリー

- ▶ ポリクリック 2x4 サイディングコア
- ▶ ポリクリック複合材コア
- ▶ SDS プラスビット S4
- ▶ ポリクリック 超硬ホールソー
- ▶ ポリクリック 超硬パイプホールソー
- ▶ ポリクリック 超硬ステップドリル
- ▶ SDS プラス打撃専用アクセサリー
- ポリクリック マルチダイヤコア
- ポリクリック 超硬深穴ホールソー
- ポリクリック ダイヤモンドコア
- ポリクリック ALC コア