

EA810GR-5

GBH 36V-PLUS (4.0Ahバッテリー2個、充電器、ケース[L-BOXX238]付き)
GBH 36VH-PLUS (本体のみ)



36Vコードレスハンマードリルが究極進化！
パーフェクトコントロールで仕事も完璧！

細径ソフトモードで細径ビットの折れや縁欠けを防ぎます。

36Vハイパワー

4.0Ah高容量リチウムイオンバッテリー2個付き

防振機構で快適作業

L-BOXX238標準付属

製品紹介

GBH 36V-PLUS (4.0Ahバッテリー2個、充電器、ケース[L-BOXX238]付き)
GBH 36VH-PLUS (本体のみ)

GBH 36V-PLUS
GBH 36VH-PLUS

36Vコードレスハンマードリルが究極進化！
パーフェクトコントロールで仕事も完璧！

1. ポッシュの誇る4つのテクノロジーを結集してプラスした“PLUS”

- ・【テクノロジー1】モーター技術：新設計四極4ブラシ希土モーターが生み出す、従来比約18%アップの高トルクとハイパワー！
- ・【テクノロジー2】細径ソフトモード：36Vのハイパワーでも3.4mmφの細径で縁欠けの少ないきれいな穴あけが容易に行えます。
- ・【テクノロジー3】キックバック防止機能：内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止し作業者を守ります。
- ・【テクノロジー4】防振機構：内蔵された防振機構により従来比25%振動を低減。長時間でも疲れにくい快適な作業を実現しています。これにより仕事にもたらされる5つのプラス：速い、長寿命、高品質な穴あけ、安全、疲れない！

2. 36Vクラス最大容量の4.0Ahクールパックバッテリー

- ・独創の熱拡散テクノロジーにより、リチウムイオンバッテリーで最も重要な熱対策も万全です。便利なバッテリー残量インジケーター付き。

3. 後方スライドのバッテリー装着

- ・上向き作業時でもすき間にコンクリート粉が入りません。また本体側のスライド部分にメタルクリップを採用、バッテリー取付時部の耐久性がさらに向上しました。

4. 作業切換えレバー(3モード)

- ・回転モード、回転+打撃モード、打撃(軽破つり)モードの3つのモードに切り替え可能。装着したままフラットチゼル等の角度調整ができるパリオロック機構も内蔵しています。

5. キャリングケースはL-BOXX238が標準付属

仕様

能力	コンクリート:28mmφ ダイヤモンドコア:80mmφ 鉄工:13mmφ 木工:30mmφ
定格電圧	DC36V(充電式専用バッテリー)
消費電力	600W
回転数	0~940min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~4,200min ⁻¹ (回/分)
質量	4.5kg(バッテリー含)
振動3軸合成値 (EN60745-2準拠)	14.5m/S ²
充電時間	約40分(空→80%ターボ充電) 約80分(空→フル充電)

機能



電子無段変速



安全クラッチ機構



回転停止機構



SDS プラスシャンク



回転/回転+打撃



正転・逆転機構



コードレス工具



4.0Ah リチウムイオンバッテリー



リチウムイオンテクノロジー



クールパック



バイブレーションコントロール



EPC (Electronic Precision Control)



ERC (Electronic Rotation Control)



4極モーター