

EA810GS-1

GBH 18V-LIYN (2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース付き)



コードレスハンマードリル史上最軽量の
1.9kgは変わらず！
バッテリー容量が33%アップして新登場！

1kg台の超軽量・コンパクトボディ

電子無段変速

暗所での作業に威力を発揮するLEDライト

フレキシブルバッテリーパックシステム

電池を守るECP機能(特許取得)

製品紹介

GBH 18V-LIYN (2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース付き)

コードレスハンマードリル史上最軽量の1.9kgは変わらず！
バッテリー容量が33%アップして新登場！

1. エレクトロニューマチック機構搭載

・新設計のエレクトロニューマチック機構は、コンパクトサイズで強力な打撃を生み出します。コンクリートへの穴あけは最大13mmφまでOK。コンクリート用ビスやプラグの施工がどこでも楽々行えます。

2. 超軽量1.9kg(2.0Ahバッテリー装着時)で、上向き作業も楽々行えます。

3. フレキシブルバッテリーパックシステム

・同じ電圧であれば、異なる容量のバッテリーも使用可能です。標準では2.0Ahバッテリーが2個付属していますが、1.3Ah、2.6Ah、3.0Ahなどの別売バッテリーを作業内容に応じて付け替えて使用することが可能です。

仕様

能力	コンクリート:13mmφ 鉄工:8mmφ 木工:16mmφ
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
回転数	0~1,050(1,000 逆転時)min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~5,730min ⁻¹ (回/分)
質量	1.9kg(2.0Ahバッテリー装着時)
振動3軸合成値	15m/S ² (EN60745-2準拠)
サイズ	(H)202X(W)278X(D)76mm
充電時間	約15分(空~75%ターボ充電) 約30分(空~フル充電)

機能



電子無段変速



安全クラッチ機構



SDS プラスシャンク



回転/回転+打撃



正転・逆転機構



コードレス工具



2.0Ah リチウムイオンバッテリー



18V バッテリー