

# 連続作業に強く、メンテナンスフリーのECモーター採用で、仕事の効率がアップ! 高容量5.0Ahバッテリー 2個付きで新登場!

## NEW! ボッシュ バッテリーハンマードリル

**GBH 18V-ECN型** (5.0Ahバッテリー 2個・充電器・キャリングケース[L-BOXX136]付)

**GBH 18V-ECH型** (本体のみ)



# BOSCH

Invented for life

For professionals from professionals

### フレキシブルバッテリー パックシステム

同じ電圧であれば、  
別売の容量の異なる  
バッテリーも使用可能です。

《先端工具別売》

### エレクトロニューマチック機構

強力な打撃力を生み出し、  
そのうえ振動が少ない理想的な打撃機構。

### 作業切り替えレバー (3モード)

回転モード(i)・回転+打撃モード(it)・打撃(軽破り)モード(T)  
の3つのモードに切り替えが可能。  
装着したまま、フラットチゼル等の角度調整ができる  
パリオロック機構ももちろん内蔵しています。

### LEDライト

暗所での作業に威力を発揮。確実な作業をアシストします。

### ECP機能\*

過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。  
\*Electronic Cell Protection (特許取得)

全長285mmのコンパクトサイズ



### EMP機能\*

過負荷によるモーターの焼損が  
起きる前に電流を遮断し、  
モーターを守ります。  
\*Electronic Motor Protection

### 高効率のECモーター (ブラシレスモーター)

効率高く、また長時間の使用  
でもメンテナンスフリーです。

### エルゴノミクスデザイン

持ちやすく、操作しやすい形状。

### バッテリー残量表示ランプ

## 標準付属品 (GBH 18V-ECN型)

品名(備考)	注文番号	標準小売価格(円)
18V リチウムイオン バッテリー(スライド式) 5.0Ah	A 1850 LIB	21,000
充電器*	AL 1860 CV	12,300
キャリングケース ※標準付属品のみ専用のインレイ付属	L-BOXX136	6,000

\*充電器 (AL 1860 CV) は別売りでも販売しております。

## 別売品 18V リチウムイオンバッテリー

品名(備考)	注文番号	標準小売価格(円)	充電時間 AL1860 CV
1.3Ah	A 1813 LIB	8,900	約24(12)分*
1.5Ah	A 1815 LIB	9,500	約27(14)分*
2.0Ah	A 1820 LIB	10,500	約35(18)分*
18V リチウムイオン バッテリー(スライド式) 2.6Ah	A 1826 LIB	11,000	約30(15)分*
3.0Ah	A 1830 LIB	13,800	約35(18)分*
4.0Ah	A 1840 LIB	17,500	約45(23)分*
5.0Ah	A 1850 LIB	21,000	約65(39)分*
6.0Ah	A 1860 LIB	23,000	約75(44)分*

\*:( )は、ターボ充電機能 容量75%までの充電時間

## 1回のフル充電で可能な作業データ (参考データ)

ドリル径	穴あけ深さ	対象材料	電池容量	穴あけ本数
6.5mmφ	30mm	コンクリート*	5.0Ah装着時	約190本

\*コンクリート設計圧縮強度: 24N/mm<sup>2</sup> ※これらのデータは材料の硬さ、気温、先端工具の状態等により多少異なります。



軽量ボディで上向き作業もラクラク!



軽破りも可能です。



《先端工具別売》  
《画像はGBH 18V-ECN型》

## ボッシュ バッテリーハンマードリル

### GBH 18V-ECN型

(5.0Ahバッテリー 2個・充電器・キャリングケース[L-BOXX136]付)





3 165140 749961

### GBH 18V-ECH型

(本体のみ)



3 165140 739795



### フレキシブルバッテリー パックシステム

同じ電圧であれば別売の容量の異なる  
バッテリーも使用可能です。

### プロ用 18V リチウムイオン



※GBH 18V-ECNは  
標準付属

### 仕様

	GBH 18V-ECN(H)型
能力: コンクリート	18mmφ
鉄 工*	13mmφ
木 工*	20mmφ
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
消費電力	430W
回転数	0~1,400min <sup>-1</sup> (回転/分)
打撃数	0~4,850min <sup>-1</sup> (回/分)
打撃力	1.7J
質量	2.6kg(5.0Ahバッテリー装着時)
振動3軸合成値 ※	ハンマードリル時: 16m/s <sup>2</sup>
サイズ	(H)218×(W)285mm
充電時間	約39分(空→75%ターボ充電)
(5.0Ahバッテリー装着時)	約65分(空→フル充電)
標準付属品	サイドハンドル、深さゲージ

\*SDS回転チャックセット使用(別売) ※振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。