

“ワンハンド”ハンマドリルに18Vタイプ登場！

17mm充電式ハンマドリル

HR171DRGX (6.0Ah)

EA810JA-11

バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RC・ケース付
[約55分充電] ※サイドグリップ付・ビット別売



BL
MOTOR



18V

リチウムイオン6.0Ah

SDSプラスシャンク

穴あけ能力 (コンクリート)
17mm



リチウムイオンバッテリーが使い回せる経済性

HR171DZK

EA810JA-111

【本体+ケース付】

バッテリー・充電器別売
※サイドグリップ付・ビット別売

特長

“ワンハンド”ハンマドリル

究極の使いやすさを追求



コンクリート用ビスやプラグの施工に



Li-ion
6.0Ah

1充電あたりの作業量(目安) ※2

コンクリート 圧縮強度40MPa

φ6.0mm/深さ30mm φ10.5mm/深さ40mm

約350本

約160本



究極の使いやすさを追求

小型・軽量

全長

273
mm

質量

2.1
kg

(バッテリー含む)

当社18V機
(HR244D)



圧倒的な作業量

1充電あたりの作業量
φ8mm / 深さ40mm

約3倍

※ 当社従来機比。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

パワフル、高耐久ブラシレスモータ

ボディサイズから想像できない
高出力と高耐久を両立。



振動を低減

防振ハウジングが手元に伝わる振動を低減。

手元に近い重心、最適バランス

小型D型ハンドルで重心が手元に近くなり、腕への負担を軽減。



クリーンに作業 集じんカップ付

集じん機接続可能。(標準付属品)



脚立に掛けられる幅広フック

(別販売品)

吊り下げ用フックセット品

部品番号 197505-0



その他特長

- ・サイドグリップ付
- ・集じんカップ付

主要機能

穴あけ能力(mm)		
コンクリート	鉄工	木工
17	10	13

回転数 (min^{-1}) [回転/分]	打撃数 (min^{-1}) [回/分]	機体寸法 (長さ×幅×高さmm)
0~680	0~4,800	273×86×211

質量 (kg)	振動3軸合成値 (m/s^2) ^{※1}	標準付属品
2.1 (バッテリー含む)	9.0 (ハンマドリル) ≤2.5 (ドリル)	サイドグリップ ストッパボール 集じんカップ

1充電あたりの作業量 (目安) /穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa ^{※2}	
φ6mm・深さ30mm 約350本	φ10.5mm・深さ40mm 約160本

※1 ハンマドリルはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。【コンクリート・圧縮強度40MPa】