



テルタコンビットSDS-プラス ロングサイズ

3枚刃(ø21mm以下)、5枚刃(ø21.5~ø26mm)、6枚刃(ø28mm)採用
完全ソリッドヘッドの SDS-プラスビット新登場。



SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)
とのライセンス契約により製造販売しています。

特長

- ・対鉄筋性能が向上。
- ・デッキプレートを貫通。
- ・真円に近い穴あけを実現。
- ・位置決め性能向上。
- ・3枚刃(ø21mm以下)3条ネジ形状。
- ・5枚刃(ø21.5~ø26mm)、6枚刃(ø28mm)ターボヘリカル形状。
- ・少ない外径磨耗。
- ・穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。

用途

- ・コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

仕様

- ・刃先径: ø4.5~ø28.0mm
- ・全長: 一覧表参照
- ・有効長:
- ・適合電動機: 軽量型ハンマードリル