


SDS プラス用 打撃専用アクセサリー

適合電動工具

デウォルト、パナソニック、日立、ヒルティ、ポッシュ、マキタ、マックス、リョービ等の SDS プラスシャンク軽量ハンマードリル



SDS ブルポイント [回転+打撃用] (破つり作業)



全長 (mm)	径 (mmφ)	品番
250	14	1 618 600 005

SDS ブルポイント [打撃専用] (破つり作業)



焼き入れ不要
再研磨可能

全長 (mm)	径 (mmφ)	品番
250	14	SDS-BP250

EA810XJ-17

SDS フラットチゼル・爪付き (破つり作業・溝切り・角出し)



爪加工により 破つり力 15%アップ!

全長 (mm)	幅 (mm)	品番
250	20	SDS-CH22V

EA810XJ-12

SDS セルフシャープニングフラットチゼル (破つり作業・溝切り・角出し)



自己研磨特性を持ち再研磨不要!
破つり効率30%アップ!

全長 (mm)	幅 (mm)	品番
250	40	SDS-CH40
250	60	SDS-CH60

EA810XJ-13

EA810XJ-14

SDS ゴーギングチゼル (コンクリート溝掘り)



ダイヤモンドホイール等で
溝切り後に使用

全長 (mm)	幅 (mm)	品番
250	22	1 618 601 004

EA810XJ-16

SDS ジョイントチゼル (モルタル・タイルがし、コンクリート面荒らし)



全長 (mm)	幅 (mm)	品番
130	32	1 608 690 014
200	32	1 608 690 015

EA810XJ-18

EA810XJ-19

SDS セルフシャープニングタイルチゼル (タイルがし)



自己研磨特性を持ち再研磨不要!
破つり効率30%アップ!

全長 (mm)	幅 (mm)	品番
260	40	SDS-TC40

EA810XJ-15

SDS 釘打込棒



全長 (mm)	先端内径 (mm)	品番
58	11	2 608 690 010