

業界初！超長寿命！！

裏面のテストデータをご覧ください。

磁器タイル

押出成形セメント板

ガラス

アクリル板

充電クロスドリル **JXD** タイプ

磁器タイル用

六角軸
6.35
mm



回転数
1000
1300
rpm



被削材
磁器タイル
押出成形
セメント版
PC板
ガラス
アクリル板
etc



クロス刃

特殊形状刃先により
超長寿命を実現
横向穿孔使用にも高耐久

穿孔動画配信中



右のQRコードを読み込むか
下記のURLからご覧ください。

<https://jinnoh.jp/products/JXDvideo.html>

- ・回転数は1000rpm～1300rpmでご使用ください
- ・サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行って下さい
- ・先端を水で冷やしながら使用してください



充電クロスドリル

磁器タイル用

六角軸
6.35
mm

JXD
タイプ

Jinnoh
industrial

神王工業株式会社

充電クロスドリル

磁器タイル用



JANコード表

商品コード	商品名	刃先径(mm)	
JXD034	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-3.4	3.4	EA811AL-3.4
JXD035	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-3.5	3.5	EA811AL-3.5
JXD038	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-3.8	3.8	EA811AL-3.8
JXD040	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-4.0	4.0	EA811AL-4
JXD043	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-4.3	4.3	EA811AL-4.3
JXD045	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-4.5	4.5	EA811AL-4.5
JXD048	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-4.8	4.8	EA811AL-4.8
JXD050	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-5.0	5.0	EA811AL-5
JXD055	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-5.5	5.5	EA811AL-5.5
JXD060	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-6.0	6.0	EA811AL-6
JXD064	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-6.4	6.4	EA811AL-6.4
JXD065	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-6.5	6.5	EA811AL-6.5
JXD075	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-7.5	7.5	EA811AL-7.5
JXD080	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-8.0	8.0	EA811AL-8
JXD090	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-9.0	9.0	EA811AL-9
JXD110	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-11.0	11.0	EA811AL-11
JXD135	充電クロスドリル 磁器タイル用 JXD-13.5	13.5	EA811AL-13.5

充電磁器タイル用ドリル（六角軸タイプ）他社比較テストデータ

※当社実測値

耐久試験結果

	jinnoh JXD	A社	B社	C社
下向き穿孔結果	16穴	7穴	4穴	5穴
横向き穿孔結果	8穴	3穴	3穴	2穴

ドリル径5.0mm/磁器タイル7mm厚

ドリル径6.0mm/磁器タイル7mm厚

使用電動機
ボッシュGDR18V-EC6型
回転数1000~1300回転(低速設定)
先端10秒に1回冷却
刃先をスリコギして穿孔

取引代理店



神王工業株式会社

本社
工場 神奈川県大和市中央林間西3丁目2-28
TEL:046-274-7785 FAX:046-274-7732

群馬
工場 群馬県太田市新田反町 108-10
TEL:0276-56-0223 FAX:0276-56-0224

東京
営業所 東京都文京区後楽2丁目23-9飯田橋KMビル102
TEL:03-3868-5230 FAX:03-3817-0150

大阪
営業所 大阪府東大阪市荒本西3丁目1-25
TEL:06-6785-5566 FAX:06-6785-5599