

湿式 **タイル用ダイヤドリル アクアショット**

磁器タイル等の難削材もスムーズに穴あけ!



特長

- インパクトドリルで使用可能(100V電気ドリルでも使用可能)。
- 給水タンクを本体に内蔵。水を自動で刃先に供給。身軽な作業を実現。
電気ドリルの回転速度が、1,000~3,000min⁻¹で使用できます。
これ以外の回転では水は供給されません。
- カッターとボディはネジで結合されているので、刃先摩耗の場合は、カッターのみ交換可能。
- ボディとシャンクが簡単に着脱、他サイズが使用可能。

用途

- 硬質磁器タイルへの穴あけ作業に。石材の穴あけも可能。

仕様

刃先径:	φ4.0~10.5
有効長:	35mm
シャンク:	6.35mm六角シャンク
電動機回転速度:	1,000~3,000min ⁻¹ (二重絶縁、回転専用でお使いください。)

! ご使用上の注意

- 電気ドリルの回転速度が、1,000~3,000min⁻¹で使用できます。
これ以外の回転では水は供給されません。
- アクアショットはインパクト電動機で使用可能ですが、常にインパクトがかかっている状態は、切れていない状態であり、目つぶれ等や、カッター破損の原因にもなります。
穿孔中は、できる限りインパクトがかかりにくい推力や姿勢で穴あけを行ってください。
- 水道水をお使いください。不純物がタンクに混入すると水が供給されなくなります。
- 専用の水ボトル以外は使用しないでください。
- 位置決め時、穿孔中はタンクを持たないでください。故障の原因となります。
- アクアショットは、タイル・石材専用開発されたビットですが、下地のコンクリート、モルタル等を連続して穿孔される場合は、ビットを抜き差し、刃先に水を供給しながら穴あけされることをお勧めします。