

スピードコントローラー

回転速度を調整 & 明るさを調整



仕様

- 最大負荷電流…15A
- 電圧…AC100V
- 周波数…50/60Hz
- 定格使用時間…連続使用可
- サイズ…70×150×75(H)mm
- 重量…400g
- コード長…1.5m

| 品番 | プラグ仕様 |
|-----------|-------|
| EA812A-15 | 2P |
| EA812A-16 | 3P |

単相整流子モーター付き、各種定速電動工具の回転制御に！

■単相整流子モーター(ブラシ付モーター)の各種定速電動工具(ミニグラインダー・ミニルーター・ハンドグラインダー・電気ドライバー・電気ドリル・電動丸鋸・電動ジグソー・電動サンダー・ディスクグラインダー・電動トリマーなど)の回転制御に使用でき、またハンダコテ・電熱器の温度調整、白熱電灯の調光にも使用できます。

■カーボンブラシ付モーターの電動工具であれば、適用回転数に制限はありません。