

EA812HB-6 ポータブル電源

AC/DC どちらからも充電可能



強力バッテリー内蔵 & インバータ付

- ★付属の電源コードで簡単に充電可能
- ★夜間作業に便利なパワーライト付き
- ★コンセント2個、シガーライターターミナル DC12Vターミナル

- ・サイズ…410×370×110mm
- ・重量…8kg

<ポータブル電源>

- 出力電圧…DC12V
(DCターミナル:最大30A /シガーライター:最大10A)

- ◇充電時間(めやす)…
AC100Vで充電 :約8時間
シガーライター(DC12V)で充電 :約10時間

- ◇連続使用可能時間 DC出力
10W時:約21時間、20W時:約11時間、40W時:約5時間

<内蔵インバータ>

- 入力電圧…DC12V (動作電圧範囲:11.0V~15.0V)
- 出力電圧…AC100V(負荷時)
- 最大出力…150W
- 定格出力…128W
- 出力周波数…55Hz
- 出力波形…矩形波
- 変換効率…80%以上
- 回路方式…P.M.W.方式インバータ
- 使用温度範囲…-20℃~+40℃

- ◇内蔵バッテリー…小型シール鉛蓄電池 17Ah(20HR)

- ◇連続使用可能時間 AC出力
10W時:16時間、20W時:約8時間、40W時:約4時間

レジャー用・災害用・バッテリートラブルの救急電源として
抜群の威力を発揮します！！

■余裕の大容量=インバータ出力最大150W

ポータブルTV等、カー電源(DC12V)で使えるアウトドアツールなら何でもOK。
①インバータ用 ②シガーライター用 ③プッシュ用
の3つの出力ターミナルを装備。

■車のバッテリーあがりも簡単解決

エアコンやオーディオなど各種電装品の使用でカーバッテリーは酷使されています。突然のバッテリーあがりに備えておけば安心。
付属の電源コードをプッシュターミナルにつなぐだけでバッテリーの充電が可能です。女性にもラクラク作業できます。

■夜間作業のために広範囲照明=パワーライト付き

夜間のフィールドでの作業に大活躍！
手元だけでなく、広い範囲を明るく照らすので作業効率もアップします。
ランタン代わりに便利です。