

バッテリーあがりにこれ一台で大丈夫！
大容量24000mAh



DC12V/24V対応

MP-2 ジャンプスターター

- バッテリータイプ：リチウムイオンバッテリー
- バッテリー容量：24000mAh
- ジャンプスタート出力：DC12V/400A(最大)
DC24V/600A(最大)2秒以内
- USB出力：DC5V/2A A端子
- LEDライト：高輝度ホワイต์色LED、アンバー色LED
- 本体充電方式：AC100V充電アダプター(DC14V 1A)
DC12V/24V充電アダプター
- 保護機能：短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能
電圧保護機能、過電流保護機能
- バッテリー接続クリップコードの長さ：約380mm
- AC100V充電アダプターコードの長さ：約950mm
- DC12V/24V充電アダプターコードの長さ：約900mm
- 本体サイズ：約210(W)×240(H)×58(D)mm
- 重さ：約1.6kg(本体のみ)
- ブローケースサイズ：約330(W)×280(H)×80(D)mm
- JANコード：4906918208414

対応例



二輪車



軽自動車



普通自動車



SUV



ミニバン



農機



建機



トラック



バス

大自工業株式会社 〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-126 TEL.072-976-0101(代)
<http://www.daiji.co.jp/> Eメール: info@daiji.co.jp

※本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。商品は掲載写真と色が若干異なる場合があります。※写真はイメージです。