

操作が簡単！ロングセラーのポータブルバッテリー！

※使用する機器の消費電力が本製品の定格以内かご確認ください。



動画で紹介



YouTube

42Ah モバイルバッテリー

品番：BA-155

JANコード：4580390322471

本体サイズ：幅 195× 奥行 90× 高さ 171mm

製品重量：1700g

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 42,000mAh 3.7V 155Wh

充電時間：約 7 時間

出力：コンセント AC100V 60Hz×2 口（合計 100W 瞬間最大 155W まで）

出力波形：矩形波（擬似正弦波）

USB-A ポート：DC5V 2.1A 2 個（合計 3.1A まで）

USB-C ポート：DC5V 3A / 9V 2A 1 個（PD 最大 18W まで）

DC ジャック：5.5/2.1mm DC9~12.6V 1 個（10A 瞬間最大 15A まで）

バッテリー寿命：約 500 回

製品保証：1 年

付属品



シガーソケットアダプター
BA-CS0



シガープラグケーブル
BA-CP0



BA-155 専用充電器 15V 2A
BA-155ac



レジャーなど様々な場所で大活躍！



緊急時に照明を手軽に設置！

使用時間の目安（理論値）※使用环境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 130Wh	40W (AC100V 0.4A)	約 3.2時間
USB ポート	約 136Wh	10W (DC5V 2A)	約 13.6時間
DC ジャック	約 144Wh	24W (DC12V 2A)	約 6時間

注意

- コンセント出力で使用する場合、一般的な機器は 50/60Hz 共用ですのでそのまま使用できますが、特殊な 50Hz 専用機器は使用できません。
切り替えスイッチのある機種は 60Hz 側に切り替えて使用して下さい。
- 測定器など正弦波でのみ使用可能な機器は使用できません。
- 精密機器やマイコン制御などの波形に依存する機器は使用できません。
- 接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。
消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
- 最大負荷電力量が多いモーター駆動の電動工具や掃除機などは使用できません。
- 高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。