

大容量パワーブースターX RXC07-99C



•いざという時に使える



背面LED点灯パターン

点灯 ➡ 点滅 ➡ SOS

- ガソリン／ディーゼル車に対応
- コンパクトでスマート設計
- 12/24V仕様で幅広く対応
- わずか2.3kgで運びやすい
- スマホの充電もできる

バッテリー容量: 42000mAh

リチウムイオン電池

サイズ: 248×248×96mm

重量: 2.3kg

コード長: 黒40cm (クリップ含53cm)

赤47cm (クリップ含60cm)

ジャンプスタート出力: 12V24V対応

アクセサリソケット出力: 12V10A

USB (A) 出力: 5V1A/5V2.1A

USB (C) 入力: 5V2A/9V2A/12V1.5A

満充電時間: 約10時間

スタート電流: 12V/1000A, 24V/1000A

ピーク電流: 12V/2000A, 24V/2000A

使用可能温度: -20～60℃

セット内容 本体、充電コード、
充電用アダプター

容量
42000
mAh

12/24V
対応

重量
2.3
kg

LED
ライト装備

USB
2つ搭載

8つの
保護機能