



ポータブル電源

BN-RB10-C **NEW**

EA812HG-14

 容量 1,002Wh	 質量 10.9kg	 DC出力口数 1	 AC出力口数 3	 USB出力口数 4	 ソーラーパネル 対応 ^{※1}
--	---	--	--	---	--



防災製品等
推奨品認証

※防災製品等推奨品マークは、一般社団法人防災安全協会の登録商標です。

さまざまな使用シーン

日常・非常時のさまざまなシーンで活躍！

屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。
コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。

日常で



お庭でのDIYに
電気ドリル など



屋外でのイベントに
扇風機 など



休日の趣味に
ドローン など



リモートワークに
ノートPC など

アウトドアで



季節ごとの行楽に
小型冷蔵庫 など



キャンプ・グランピングに
LEDランタンなど



車中泊に
電気毛布 など

万が一の時に



万が一の時に
スマートフォン など

持ち運びに便利

ハンドルは折りたたみ式。

とってもコンパクトに！ 車載で運ぶときも便利です！



持ち運びに便利なポーチ付き！

ACアダプターやシガーアダプターを収納できる専用ポーチがついているので、持ち運びに便利です。

使い方はカンタン3ステップ

使い方は
いたって
カンタン!

①あらかじめ充電しておく



②使いたい電源のボタンを押す



③コンセントを挿入



※画像はBN-RB6-Cを使用しています。

3WAY電源 & 出力1,000W（瞬間最大2,000W）でさまざまな電化製品に対応

AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布やミニ冷蔵庫なども安心して使用できる出力1,000W（ピーク2,000W）※1のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。リアルタイムに入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者の方でも安心して使えます。

※1：BN-RB10-Cの場合。



使用機器への給電回数・使用時間の目安(※2)

BN-RB10-C 1,002Wh

 フル充電 時間	 ソーラーパネル 充電時間 ^{※3}	 LEDライト 12W	 スマートフォン 15W (充電回数)	 扇風機 30W
約7.5時間	約17時間	約63時間	約50回	約25時間
 ドローン 35W (充電回数)	 小型冷蔵庫 39W	 ノートPC 50W	 電気毛布 60W	 小型炊飯器 360W (使用回数)
約21回	約19時間	約15時間	約12時間	約2回
 電動工具 400W	 芝刈り機 500W	 コーヒーメーカー 600W (使用回数)	 小型ポット 1,000W (使用回数)	 小型IH調理器 1,000W
約2時間	約1.5時間	約1回	約3回	約40分

※2：計算上の数値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。

※3：BN-RB10-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-Cは、BH-SP100-Cで安全に充電できることを確認しています。設置環境や機器の組み合わせによって、充電時間が大きく変化します。あくまで標準的な充電時間の目安として参考にしてください。

2020年7月現在の情報です。

家庭用コンセントと同じ正弦波

AC 100Vコンセントは、家庭用コンセントと同じ“正弦波”。様々な家電製品を安心して使用できます。

*本機はオーディオ用としての音質向上を目的とした設計はされておりません。



信頼の国内メーカー品質モデル

ビデオカメラやオーディオ、ドライブレコーダーなど、多彩な製品で培った品質管理基準をクリア。

国内メーカーとしての高い安全性を確保しています。

※「JVC Powered by Jackery」とは、Jackery Inc.社との業務提携の下で製品の共同開発を行い、製造、品質管理とアフターサービスにおいて、JVCのノウハウを取り入れた商品を指します。



防災製品等推奨品認証



「防災製品等推奨品」は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。

※防災製品等推奨品マークは、一般社団法人防災安全協会の登録商標です。

JVCならではの安心サポート

商品ご購入後も、国内メーカー『JVC』ならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。

 安全保護	 保証期間	 適合確認済	 テクニカルサポート
過電流、過電圧、 温度、短絡保護	24ヶ月 ^{※4}	PSE ^{※5} (ACアダプターのみ)	期限なし

※4：ポータブル電源の場合。ソーラーパネルは12ヶ月。

※5：経済産業省より、電気用品安全法（PSE）で対象としている蓄電池の出力は、原理上直流に限られており、交流（AC100V）が出力できるポータブル電源は、電気用品安全法（PSE）でいう蓄電池に該当しません。詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。

ポータブルソーラーパネル対応

電気がない屋外でも、安心エコロジー充電。

ポータブルソーラーパネル

BH-SP100-C **NEW**

EA812HG-20

- 屋外でポータブル電源を充電可能
- 簡単に持ち運べる折りたたみ式
- USB出力からスマートフォンに直接給電できる



画像はBN-RB10-Cを使用しています。

Jackeryについて

Jackery Inc.社は、地球環境の保全に貢献するという基本理念のもと、「ポータブル電源」「ソーラーパネル」の分野で、エコな電力時代を実現するために品質・技術の高い製品づくりに挑み続けている会社です。

BN-RB10-C 主な仕様

型名	BN-RB10-C
外観	<p>シリーズ最大容量モデル</p> 
充電電池タイプ	リチウムイオン充電電池
充電電池容量	278,400mAh/1,002Wh
最大外形寸法 (W×H×D)	333mm×244mm×234mm
質量	10.9kg
ハンドル	折りたたみ
残量表示/入出力W	5段階/数値表示
動作温度	-10℃~40℃
AC出力	3口 100V/10A・60Hz 1,000W (瞬間最大2,000W)
USB出力	最大66W [USBタイプC×2] 5V DC/3A 9V DC/2A 12V DC/1.5A [USBタイプA] 5V DC/2.4A [USBタイプA (Quick Charge 3.0)] 5V-6.5V DC/3A 6.5V-9V DC/2A 9V-12V DC/1.5A
DC出力	最大120W DC12V/10A シガーソケット×1
BMS管理項目	過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間 (ACアダプター使用時)	約7.5時間
充電時間 (シガーアダプター使用時)	約14.5時間
充電時間 (ソーラーパネル使用時)	約17時間
その他同梱品	ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ

- オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
- 掲載の液晶画面はハメコミ合成です。
- 画像／イラストの内容はイメージです。
- 掲載製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、実際の製品の色とは多少異なる場合もございますので、お買い求めの際は店頭でお確かめください。
- 正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後3年です。
- 製品ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認の上、大切に保管してください。
- ポータブル電源の保証期間は、お買い上げ日より24ヶ月です。
- 本機を不安定な場所に置かないでください。必ず、平坦で安定した場所に置いて使用してください。
- 本機の通風孔は、安全上絶対にふさがないようにください。また、本機の各面から5cm以上スペースを空けてください。
- 充電または給電中は本機が温かくなります（本機のファンが作動します）ので、周囲には物を置かないでください。
- 本機接続器のケーブルを差すときは、真っすぐな向きに差ししてください。
- 接続機器のケーブルを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ったり折り曲げると、断線などの原因となります。
- 充電または給電中はラジオやチューナー、テレビなどに雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、それらの製品から離れた場所でお使いください。
- 心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。ペースメーカーが、本機の影響を受ける恐れがあります。
- 本機は防塵・防水仕様ではありませんので、ほこりや水、海水などがかからないように注意してください。また、手がぬれた状態で本機を操作しないでください。降雨時、降雪時、降霜時の使用は、事故や故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 本機を海辺等で長期間使用される場合は、塩害、さび等により著しく機能が劣化する場合がありますので、ご注意ください。
- ほこりが多い場所や高温多湿の場所での充電および使用、放置をしないでください。
- 給電する機器の充電制御や充電状況、環境などにより給電できない、または急速充電にならない場合があります。
- 本体が汚れたら柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤でふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。
- JackeryはJackery Inc.社の商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。
- Jackery社との取り決めにより、2020年以降に共同開発する商品については「JVC Powered by Jackery」とします。