

梱包内容



持ち運びに便利な収納ケース

商品仕様

出力電圧	DC12V
始動電流	200A
出力電流	400A(最大)
USB端子	出力電圧 DC5V 出力電流 2.4A(最大)
入力電圧	DC 5V 2.1A(最大)
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池
内蔵バッテリー容量	8000mAh (29.6Wh)
内蔵バッテリーサーフィー	放電サイクル約300回
使用温度範囲	-10°C~+55°C
保存温度範囲	-20°C~+60°C
充電方法	シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル
充電時間	4~6時間(2.1A) / 8~12時間(1A)
LEDライト	110lm
サイズ(突起部除く)	78(W)x146(D)x27(H)mm(本体) / 40(W)x98(D)x41(H)mm(スマートクランプ)
重量	330g(本体) / 230g(スマートクランプ)
コード長	プラス:170mm/マイナス:110mm
JANコード	4962886030051

⚠️ご購入前にご確認ください。

■正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に付属の「取扱説明書」を必ずお読みください。■製品のデザイン・仕様は改良などのため予告なく変更する場合があります。■掲載の写真はイメージです。■本機の誤った取扱いによる事故・破損・損害などが発生しましても弊社では一切の責任を負いかねます。また補償なども一切ありません。

⚠️ 安全上/使用上の注意

禁止

- 本製品を別の目的、用途では使用しないでください。発熱、破裂、発火、事故やケガ、故障の原因となります。
- スマートクランプのケーブルや付属のMicroUSBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり上面に重いものを載せたりしないでください。ケーブルが損傷し、発熱、発火、感電の原因となります。
- 本製品を電子レンジなどの加熱調理器に入れたる、電磁調理器の上に置かないでください。内蔵電池が誤って加熱され、発熱、破裂、発火の原因になります。
- 本体、スマートクランプ、充電アダプターを使用する機器の接続の際にうまく接続できない場合は、無理に接続しないでください。発熱、破裂、発火や故障の原因となります。
- 本製品の各端子をやす之間に金属類や燃えやすいものの異物を差し込んだり、触れないようにしてください。感電、発火、火災、故障の原因となります。
- 運転中に本製品の操作、スマートフォンなどの操作をしてください。事故の原因となります。
- 本製品を直射日光の当たるところや、ヒーター、ストーブなどの暖房器具のそばなど高温になるところでの使用、保管、放置しないでください。●本製品を鍵、コイン、ネックレスやヘアピンなどの金属製品と一緒に持ち運ぶ際には、直接接觸しないでください。大电流が流れ、発熱、破裂、発火、あるいはこれらの金属などが発熱するなどの原因となります。
- 本製品のUSB端子は、データ通信機能は備わっておりません。電源用途以外ではご使用になれません。●本体のDC12V出力端子はつねに12Vを出力しています。金属などで端子同士をショートさせないようによく注意ご使用ください。破裂、発煙、発火、故障などの原因となります。

警告

- 本体の膨脹、異音、異常発熱、発煙、異臭、液漏れその他異常がみられた場合、ご使用をおやめください。異常があるままご使用した場合、破裂、発火の原因となる恐れがあります。●本製品を落したり、強い衝撃を与えると、投げつけたり絶対にしないでください。また万一、落としたり破損した場合は、ただちに使用をおやめください。そのまま使用すると、破裂、発火、火災、感電、故障の原因となる恐れがあります。●本製品や付属品の分解、改造は絶対におこなわないでください。破裂、発火、火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品を水、海水やジュースなどの液体で濡らさないでください。万一水濡れした場合は使用、充電をただちにやめてください。破裂、発火、火災、感電、故障の原因となります。●すべての医療機器や、使用上、生命に関わるような機器、または社会的、公共的に重要な機器などには絶対にご使用にならないでください。これらに該当、または該当する機器、装置などについてはシステムの多量化、非常用発電設備の設置など運用、維持、管理について特別な配慮が必要となります。これらの機器に使用した場合での損害などについては弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●濡れた手で本体、スマートクランプや各ケーブルの端子を触らないでください。また水蒸気や湿気のある場所での使用、保管、放置しないでください。感電、発火、故障の原因となります。
- 本製品を火中に投入したり加熱したりしないでください。破裂、発火、火災が起こる場合があく非常に危険です。●周囲では可燃性ガスを使用しているスプレーは使用しないでください。引火による発火、爆発、火災の原因となります。●本製品は、使用方法を理解し安全に使用できることができない方(乳幼児、子供を含む)の使用を意図しておりません。乳幼児、子供が本製品に触れたり遊びにがないよう保護、管理をしてください。思わぬ事故の原因となります。
- 車内は高温になるので絶対に使用、保管、放置しないでください。膨脹、変形、破裂、発火、火災の原因となります。
- エンジン始動動作中は、スマートクランプのブリッジ端子を絶対にショートさせてください。引火、発煙、破裂、故障などの原因となります。
- 本製品のエンジン始動機能はDC12Vの2輪車、4輪車専用となります。他の用途ではご使用になれません。●本製品の過度な使用、高温放置、落下などの衝撃、また内蔵電池の劣化はガスが大量に発生し膨張してしまいます。本体の膨らみがみられたら直ちに使用をおやめください。

リチウムイオンバッテリーの取り扱いについて

●本製品より液漏れや異臭がした時は、直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液体に引火し、発火、破裂の原因となります。また漏れた液体などが顔や手などの皮膚に付かないようご注意ください。失明や皮膚に障害を起こす原因となります。液体などが目や口に入った場合は、すぐに洗浄しただちに医師の診断を受けてください。皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。●内蔵バッテリーの劣化(寿命)について次の要因で内蔵バッテリー内部にガスが溜まり膨張し劣化(寿命)に至ります。劣化が進み本体の膨らみ(変形)が見られる場合は、すぐに停止し、本製品の処分をおこなってください。●リチウムイオン電池の特性上、充電放電を繰り返すごとに少しづつ劣化(寿命)が進みますと内蔵電池の劣化が進みますので1~2ヶ月ごとの充電をお願いいたします。・高温環境下や低温度の激しい環境での使用や保管で繰り返すとガスが溜まり少しづつ膨張し劣化が進みますので取り扱いや保管に注意してください。・充電アダプターの接続しっぱなしでは充電を繰り返してしまい、寿命を縮めてしまいます。・短時間ごとに何台もの車両をエンジン始動するような使用を繰り返すと、極度の負担が掛かり膨張、劣化が進みます。●本製品の内蔵バッテリーは交換できません。お客様ご自身による分解、交換は大変危険なので絶対におこなわないでください。●本製品内蔵のバッテリーはリチウムイオン二次電池であり、資源効率利用促進法対象品であり、内蔵電池の回収、再資源化(リサイクル)が義務付けられていますので、ご協力ををお願いいたします。本体を処分する場合、各自治体の規則にそって処分いただかく、分解をせずに弊社にお送りください。

販売店名

「全国自動車用品工業会会員」「一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員」「一般社団法人日本自動車部品工業会会員」「東京都自動車部品組合会員」

セルスター工業株式会社 <http://www.cellstar.co.jp/>

〒242-0002 神奈川県大和市み野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●本カタログの記載内容は令和3年1月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。Copyright©2021 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved. CellStarは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

CELLSTAR®

スマホの充電に

モバイル
バッテリー
としても使える!

内蔵バッテリー容量 8000mAh
USB 5V 2.4A シガープラグ充電アダプター付属

急なバッテリー
上がりに

かんたん
ジャンプスタート

モバイルジャンプスター
MJP-3000



1年保証

バッテリー上がりの
エンジン始動に



始動電流 200A
(最大)
出力電流 400A

誤接続防止の
安全機能



3000ccまでの
ガソリン車
2000ccまでの
ディーゼル車

暗所での作業や緊急時に!

LEDライト搭載5つの点灯モード



もしもの
災害時の備えに!



持ち運びに便利な収納ケース

12V車専用
車

急なバッテリー上がりに かんたんジャンプスタート

エンジン始動用電源



バッテリー上がりに
3STEPでジャンプスタート!

STEP
01
装着



STEP
02
接続



STEP
03
始動



モバイルバッテリーとしても使える!

USB
5V
2.4A



内蔵バッテリー容量 8000mAh シガープラグ充電アダプター付属

普段使いに便利なUSB出力搭載!

スマートフォンや携帯ゲーム・タブレットなど、USB機器の充電におすすめ!

様々なシーンで活躍
災害時の
緊急用にも!



*USB機器を充電するケーブルは付属していません

※出典: JAF | ロードサービス | よくあるロードサービス出動理由

製品特徴

始動電流 200A | (最大) 出力電流 400A

3000ccまでの
ガソリン車

2000ccまでの
ディーゼル車

12V車専用

車のシガーライター
ソケットで、本体を
充電できる



車両のシガーライター
ソケット

+ 充実の安全機能

保護機能：本体

- ・異常温度保護 (60°C以上)
- ・過電流保護 (USB出力)
- ・過電流保護 (放電)
- ・過電流保護 (充電)
- ・LEDライトオートオフ (8時間)

保護機能：スマートクランプ

- ・異常温度保護 (65°C以上)
- ・逆接続保護
- ・逆充電保護
- ・ショート保護
- ・スパーク防止
- ・始動時間制御
- ・始動回数制限 (5回)
- ・自動電源オフ機能 (最大23分)

LEDライト
搭載

暗い場所の作業から、
緊急時にも使える

点灯・フラッシュ・点滅など
5つの点灯モード搭載

