

DC-ACインバータ

◇用途例:AC100V最大消費電力500Wまでの機器◇

- ・携帯電話充電器 ・ノートパソコン ・PDA ・テレビ
- ・液晶テレビ ・テレビデオ ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ
- ・DVDプレーヤー ・ビデオデッキ ・TVゲーム ・照明器具

瞬間最大出力(0.1秒以内)
2000W

最大出力
1000W

定格出力
800W



サイズ:122×270×85mm
重量:1690g

バッテリー接続コード(付属):1m

	品番	入力電圧	本体ヒューズ
廃番	EA812JA-14	DC12V	120A
	EA812JA-14A	DC24V	60A

- 出力電圧…AC100V
- 最大出力…1000W
- 出力周波数…55Hz
- 変換効率…80%以上
- 使用温度範囲…-20℃~+40℃
- 定格出力…800W
- 最大瞬間出力…2000W(0.1秒以内)
- 出力波形…矩形波
- 回路方式…P.W.M.インバータ

6つの保護機能

- ①出力オーバー保護…
出力容量が最大出力を超えると強制的に電源を切ります。
- ②出力ショート保護…
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取り除くと復帰します。
- ③異常温度検出保護…
本製品内部の温度が約75℃以上になると強制的に電源を切ります。
- ④入力逆接保護…
入力側(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合にヒューズが切れます。
- ⑤入力電圧低下保護…
入力電圧が設定値以下に低下すると強制的に電源を切ります。
- ⑥入力過電圧保護…
入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。