

EA812JA-20A



DC/AC インバーター 30W

携帯電話に最適充電!

DC12V ▶ AC100V + USB電源



仕様

- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 定格出力…30W(USB出力含む)
- 瞬間最大出力…40W
- USB出力…DC5V 500mA
- 出力波形…調整矩形波
- 周波数…55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
- 電源コード長…約1m(有効長)
- サイズ…53(W)×32(H)×73(D)mm
- 本体質量…140g(電源コード、アクセサリプラグ含む)

特長

- お車のシガーライターソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換し携帯電話やデジタルオーディオプレイヤーへ電源供給ができます。
- 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力23W以内)
 - ・定格出力(30W以下 USB出力含む)…安定して長時間供給することができる出力値です。
 - ・最大出力(40W以下)…短時間(5分以内)に限り供給することができる出力値です。
- 5つの保護回路を搭載

低電圧入力
保護回路

高電圧入力
保護回路

出力過負荷
保護回路

出力短絡
保護回路

高温
保護回路

ご購入前にご確認ください

- ▲本製品は防水処理を施していません。車外で使用しないでください。
- ▲本製品はDC12V車専用です。DC24V車には使用できません。
- ▲一部の外国車は、シガーライターソケットの内径が国産車と異なるため本製品をご使用になれない場合があります。この場合はカーディーラーおよびカー用品専門店等で、変換アダプターをお買い求めください
- ▲本製品の定格出力は30W(USB出力+AC100V出力)です。必ず使用機器の定格消費電力をご確認いただき、出力の合計が30W以下でご使用ください。
- ▲消費電力が30W以下であっても、次のような機器には使用できません。
 - ・業務用および医療機器、社会的、公共的に重要な機器には使用できません。
- ※データや機器の損害について弊社では一切の保証は負いかねます。
 - ・正確な周波数を必要とする機器(計測器など)
 - ・起動電力の大きな機器
 - ・インバーター方式及びラピッドスタート方式の蛍光灯など
- ▲消費電力が30W以下でも、次のような機器には使用できない場合があります。
 - ・蛍光灯、モーターを使用した機器、その他にも実際の消費電力が表示されている消費電力を超えている機器
- ▲本製品のUSB端子は、電源供給を目的としたものでそれ以外の目的には使用できません。目的以外でご使用された場合の故障および破損については一切保障を負いかねます。
- ▲接続する機器の仕様によっては本製品で充電や電源の供給が出来ない場合があります。ご使用になる前に接続する機器の取扱説明書をよく読んで、機器に応じた取り扱いをしてください。
- ▲本製品使用によるメモリーおよびデータの破損や消失に付きましては、一切の保障を負いかねます。必ずご使用の前にデータ類のバックアップを取ってから使用してください。
- ▲本製品を使用中に携帯電話や音響・映像機器にノイズが入る事があります。あらかじめご了承ください。