

# 車内で3電源が使える



### 7種類の安全保護回路を搭載

- 入力電圧低下保護回路 低電圧入力保護回路
- 高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路
- 出力短絡保護回路 高温保護回路 逆接続保護回路

### バッテリーの電圧低下を『アラーム』でお知らせ!



使用可能機器	DVDプレーヤー	携帯電話充電器	テレビ	携帯ゲーム	ノートパソコン	ビデオカメラ	デジタルカメラ	デジタルオーディオプレーヤー	照明器具
--------	----------	---------	-----	-------	---------	--------	---------	----------------	------

定格出力  
**120w**

最大出力  
**150w**

No.1756



※120W以下



背面部にアクセサリーソケットが付いています。



- 入力電圧: DC12V
- 出力電圧: AC100V/DC12V/DC5V
- USB出力: DC5V 500mA (USB端子形状: Aタイプ)
- アクセサリーソケット出力: 10A以下
- 出力波形: 調整矩形波
- コード長: 約1.5m
- 本体サイズ: 126 (W) × 102 (D) × 50 (H) mm (コード部分を除く)
- 質量: 600g (コード部分を含む)

定格出力  
**400w**

最大出力  
**600w**

No.1758



※120W以下



付属コード



背面部にアクセサリーソケットが付いています。

- 入力電圧: DC12V
- 出力電圧: AC100V/DC12V/DC5V
- USB出力: DC5V 500mA (USB端子形状: Aタイプ)
- アクセサリーソケット出力: 10A以下
- 出力波形: 調整矩形波
- コード長: シガーソケット接続コード: 約1.5m / バッテリー接続コード: 約1.5m
- 本体サイズ: 126 (W) × 138 (D) × 50 (H) mm (端子部分を除く)
- 質量: 800g (付属コード含まず)

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
1756	3WAYインバーター120W	155×137×56	4960169017560	14960169017567
1758	3WAYインバーター400W	180×137×90	4960169017584	14960169017581