

# 車でコンセントが使える

DC12V車専用

DC/ACインバータ  
400W



電源  
アクセサリプラグ接続

電源  
バッテリー接続



付属品

アクセサリ  
ソケット  
接続コード

バッテリー  
接続コード

矩形波

USBポート TYPE-C<sup>※1</sup>(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載

■スマホやタブレットPCなどの急速充電対応

400W 定格出力

使用可能機器例 ※定格出力400Wまで



電動工具



投光器



液晶テレビ

ノートパソコン  
携帯ゲーム  
スマートフォン  
etc.

コンセント ×2

USB TYPE-C<sup>※1</sup> ×1  
TYPE-A ×1

※使用可能機器はあくまでも目安です。

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、  
自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。



製品情報の  
詳細はコチラ

仕 様		保 護 回 路	
品 番	No.2820	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路	出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路
品 名	DC/ACインバータ400W	高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)	
入 力 電 圧	DC12V	U S B 出 力	DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出 力 電 圧	AC100V/DC5V	USB端子形状	Aタイプ/Cタイプ
定 格 出 力	400W(USB出力含む)	使用環境温度	0~40℃
出 力 周 波 数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)	ヒューズ	35A×2
出 力 波 形	調整矩形波	コード長	バッテリー接続コード:0.9m アクセサリソケット接続コード:0.9m
電源入力方式	バッテリー接続/アクセサリプラグ接続	本体サイズ	121(W)×165(D)×62(H)mm
回路方式	P.W.M方式	質 量	590g(付属コード含まず)

●本体写真は機能説明のためLEDランプを点灯させたものです。  
●本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。  
※1本製品のUSB TYPE-CでのiPhone15以降の機種への充電は未対応です。USB Type-A出力、もしくはAC100V出力コンセントから充電をお願いします。

特 長

- USB端子付 ■ 5種類の安全保護回路を搭載
- 2種類の電源を同時に使用できます。  
(AC100V×2口 + USB×2口  
(TYPE-A 2.4A/TYPER-C 3.0A) = 400W)
- 電源入力コード2種類付属  
(アクセサリソケット接続コード/バッテリー接続コード)

梱包内容

- 本体 ● 取扱説明書(保証書付)
- アクセサリソケット接続コード: 0.9m(1.28sq, 15Aヒューズ内蔵)
- バッテリー接続コード: 0.9m(3.5sq) × 1SET



パッケージ

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
2820	DC/ACインバータ 400W	204 × 152 × 96	4960169028207	14960169028204	8

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

https://www.bal-ohashi.com

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)