

DCDC 3WAY インバーター

24V車 のアクセサリソケットから 3 パターンの電源が使える

配線不要!! アクセサリソケットにつなぐだけ



- ★本製品のAC100V出力は矩形波です!
- AC100Vコンセントの出力電圧をテスターなどで計測した場合、約70~90V程度しか表示されませんが、実際にはAC100Vが出力されており、故障ではありません。(一般のテスターは、正弦波のみ正しい計測ができるようになっています)
 - インバーター機能、コンバーター機能、USB電源を同時に利用される場合は、各上限の使用量以下でご使用ください。長時間連続運用した場合など、各コード関連部の加熱や、車両側のヒューズが溶断する場合があります。



出力について

- インバーター機能/AC100V
 - 定格出力...120W 継続的に供給出来る最大出力値です(合計値)
 - 最大連続出力...150W(2分) 瞬間的に供給出来る出力値です(合計値)
 - 最大瞬間出力...200W 機器起動時など、定格出力以上の電源を供給出来る瞬間最大値です(合計値)
- コンバーター機能/DC12V ■USB電源/DC5V
 - 定格出力...5A/MAX8A 2ポート合計1000mA
- 仕様<入力>
 - 定格:DC24V 待機電流:0.5A以下 変換効率:80%
- <出力>
 - インバーター...AC100V(矩形波)55Hz 定格出力:120W
 - 最大出力:150W(2分) 最大瞬間出力:200W
 - コンバーター...定格:DC12V 定格容量:5A(60W) 最大容量:8A(96W)
 - USB...定格出力:5V 最大容量:1000mA
- 電源コード:1m ●ヒューズ:10Aガラス管(プラグ内蔵)
- 過電圧保護回路、過電流保護回路、温度保護回路、過負荷保護回路
- 外気温度:0~40℃
- 商品サイズ/重量:約137(W)×70(H)×195(D)mm / 約750g
- パッケージサイズ:212(W)×160(H)×100(D)mm
- JANコード:4906918173316
- ITFコード:0204906918173314

