

DC/AC インバーター 1500W

定格出力
1500W



入力電圧と消費電力が
手元でわかる
ディスプレイ

使用可能機器例

※使用可能機器はあくまでも目安です。



車内で
家電製品が**使える!**

DC12V車専用

※定格出力1500Wまで

AC100V
コンセント ×4 + **USB電源** ×2

定格1500W (USB出力含む)

最大2.4A (2口合計)



この製品の接続方式は
バッテリー直結方式です。
シガーソケット
接続不可

特長

消費電力が1500Wまでの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

- USB端子付。
- 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口 + USB×2口 = 1500W)
- 5種類の安全保護回路を搭載。
※AC出力(保護回路が作動している原因を取り除くと、自動的にAC出力コンセントへの出力を再開します。)
- 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ。



パッケージ

仕 様	品番	No.2807	保 護 回 路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路 高温保護回路	
	品名	DC/ACインバーター1500W			
	入力電圧	DC12V			
	出力電圧	AC100V/DC5V		U S B 出 力	DC5V 2.4A(2口合計)
	定格出力	1500W(USB出力含む)		USB端子形状	Aタイプ
	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)		使用環境温度	0~40℃
	出力波形	調整矩形波		ヒューズ	30A×7
	電源入力方式	バッテリー接続		コード長	電源入力コード: 850mm
	回路方式	P.W.M方式		本体サイズ	227(L)×310(W)×107(H)mm
				質 量	2.4kg(付属コード含まず)

●本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

付属品



リモートケーブル ●6m
電源入力コード ●850mm (SQMM20mm²) × 2SET

本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2807	DC/ACインバーター1500W	361×267×166	4960169028078	14960169028075