



～新製品のお知らせ～

正弦波 DC-ACインバーター R-300N



>>>Rohs対応製品<<<

指定環境負荷物質FREE



ACC機能付き

ファン付き

★便利なACC機能付きで、
エンジンキーによるON/OFFが可能です。

★Rohs指令対応製品

EA812JD-2A

EA812JD-3A

定格入力	12Vタイプ:DC12V	24Vタイプ:DC24V
定格出力	280W	
最大出力	300W	
出力周波数	50Hz又は60Hz(出荷時設定)	
寸法	W123mm×H62mm×D232mm	
重量	1.6kg	

■製造発売元

 日動工業株式会社

- 本社・工場 TEL.06 (6905) 6905(代) FAX.06 (6905) 9788
- 京都工場 TEL.075 (631) 0208(代) FAX.075 (631) 3950
- 札幌営業所 TEL.011 (871) 0577(代) FAX.011 (871) 0579
- 東京営業所 TEL.03 (5683) 4010(代) FAX.03 (5683) 4021
- 名古屋営業所 TEL.052 (351) 3666(代) FAX.052 (352) 7558
- 大阪営業所 TEL.06 (6905) 6905(代) FAX.06 (6905) 9788
- 福岡営業所 TEL.092 (474) 7955(代) FAX.092 (474) 6329