

# EA812JK-21、-22 [DC-DC]コンバーター

アマチュア無線機などの単独使用にお勧めします。

## 仕様

- 入力電圧…DC18V～32V
- 出力電圧…DC13.8V±5%



品番	出力電流	重量	サイズ	
<del>EA812JK-21</del>	<del>4A</del>	<del>210g</del>	<del>73(W)×45(D)×27(H)mm</del>	廃番
EA812JK-22	5A	320g	73(W)×76(D)×35(H)mm	

## 特長

- スイッチング式を採用。IC(集積回路)で自動的にスイッチのON/OFFを行います。
- レギュレータ式と比較し、発熱量が10分の1のため、大型の放熱板がいらず、軽量・コンパクトなボディを実現しました。

## 配線図

