

ACアダプター EA812JP-1

乾電池使用製品(DCジャック付き)が家庭用コンセントで使える!



CDラジカセ、ヘッドホンステレオ、ラジオ
などに対応

- 定格入力…AC100V 50/60Hz
- 定格出力…(出力6段切替)
DC3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V
- 最大出力…300mA
- 安定化回路内蔵

変換プラグ8個付き
(うち4本EIAJ極性統一プラグ)

変換プラグサイズ								
外径	3.5mm	5.0mm	5.5mm	2.5mm	4.0mm	5.0mm	5.5mm	3.5mmミニ チュアプラグ
内径	1.35mm	2.5mm	EIAJ極性統一形					

ご使用方法

- ① 接続する機器の消費電流が300mA以上の機器を接続しないで下さい。
- ② コンセントに差し込む前に必ずアダプター本体の電圧切替スイッチを接続する機器の定格電圧に合わせて下さい。
- ③ 接続する機器の極性(⊕ ⊖)を確認して下さい。

< ⊖ — ● — ⊕ センタープラスの場合 > < ⊕ — ● — ⊖ センターマイナスの場合 >



- ④ 接続する機器の外部電源端子に合うサイズのプラグアタッチメントを8つの中から選び、必ず上図の極性に合わせて、正しく接続して下さい。

<注意>

- 接続する機器の消費電流が300mA以上の機器を接続しないでください。
(300mA以上の電流が流れると出力電圧は定格電圧より低くなり、接続機器及び本商品の故障・火災の原因となります)
- バッテリー等の充電には絶対に使用しないで下さい。
- 接続する機器の極性を確認のうえ、正しく接続して下さい。(接続を誤ると故障や火災の原因となります)
- 異常発熱や異臭がした場合は、ご使用を中止してください。
- コンセントの抜き差しは絶対に濡れた手で行わないでください。また、雨の中では使用しないで下さい。