

# EA812JX-100(ブースターケーブル)仕様

## 特長

- ・危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用

## 仕様

- ・DC12V/24V・100A
- ・コード長: 3.5m
- ・電線仕様: 11.6mm<sup>2</sup>(ケーブル仕上げ外径: 10mm)
- ・絶縁カバー付
- ・適用車種: 軽自動車/12V全車~24V小型トラック(2トン)

