

EA812JX-200
EA812JX-300 ブースターケーブル

特長

・危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用

仕様

品番	適応電圧	適応電流	電線仕様	電線仕上外径
EA812JX-200	DC12/24V	220A	22mm ²	約11.8mm
EA812JX-300		380A	38mm ²	約14.5mm

コード長...5m

材質...クリップ : スチール(亜鉛メッキ[塩ビ製カバー付])

コード : 銅線(合成ゴム被覆)

絶縁カバー付

適用車種: 軽自動車 ~ 大型トラック / 建設機械



①故障車の⊕端子に接続します。



②故障車の⊕端子に接続したら片方を救援車の⊕端子に接続します。



③救援車の⊖端子に接続します。



④救援車の⊖端子に接続したら片方を故障車のエンジンブロックに接続します。