

## EA812JX-80(ブースターケーブル)仕様

### 特長

- ・危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用

### 仕様

- ・DC12V・80A
- ・コード長: 3.5m
- ・電線仕様: 8.8mm<sup>2</sup>(ケーブル仕上げ外径: 8mm)
- ・絶縁カバー付
- ・適用車種: 軽自動車~12Vディーゼル車/12V小型トラック



①故障車の ⊕ 端子に接続します。



②故障車の ⊕ 端子に接続したら片方を救援車の ⊕ 端子に接続します。



③救援車の ⊖ 端子に接続します。



④救援車の ⊖ 端子に接続したら片方を故障車のエンジンブロックに接続します。