

K-15S (080036)

スピードコントローラー15S

電動工具の回転速度を制御し、トルクを維持！

硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心して便利です。

適正回転数に制御することで、先端工具の寿命を延ばします。

減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。

電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど様々な電動工具（ブラシ付モーター）にご使用いただけます。

ベルトフック付。

取替用ヒューズは市販のガラス管ヒューズ15Aをご使用いただけます。

ブラシ付モーター（単相直巻整流子モーター）以外では作動しません。また、電子制御回路（ソフトスタート機能、スピードコントロール機能など）を搭載した電動工具では、作動しませんのでご注意ください。

電圧／電流	100V／15A
最大負荷	1500W
回転数	LOW～70%