

## EA812KA-15 スピードコントローラー

トルクを維持したまま電動工具の回転速度を自由自在に減速し、トルクは100%維持します。  
周速をコントロールできるので硬い素材や大径の穴あけなどに最適。  
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。  
電気ドリル、電動丸ノコ、ルーターなどの様々な電動工具に使用可能。



**※ブラシ付モーター電動工具専用  
電子機能タイプには使用できません。**

ブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」  
以外では作動しません。電子制御回路を搭載した  
ブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」付の  
一部の電動工具では作動しないことがあります。

<仕様>

- 電圧…AC100V 15A 1500W
- 回転数…0～70%
- ヒューズ…ガラス管ヒューズ
- コード長…1.82m
  
- サイズ…65×40×170mm
- 重量…530g