

フレキシブルシャフト



品番	全長	可能曲げ角度
EA813A-0A	200mm	50° 以上
EA813A-2A	300mm	90° 以上
EA813A-3A	400mm	

- ◇国内で販売されているほとんどの充電・電動ドライバーに取付可能です。
- ◇ボックスビット、ホルソーには使用できません。

<仕様>

- 六角シャンク…6.35mm
- 付属ビット…+2×45mm
- 角、際部分のネジ締め作業に最適
- 自在に曲がるフレキシブルシャフト
- ビットが落ちないロック式ビットホルダー

(注意)

- インパクトドライバーで高トルク使用の場合、シャフト内部に大きな負担がかかり、破損することがあります。無理な負荷をかけずにご使用ください。過度のトルクがかかるとインナーワイヤー部とビットホルダー部の接合部にねじれが生じます。トルクの限界ですので使用を中止してください。