



使用済みバッテリーの回収にご協力ください

ボッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー・工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。恐れ入りますが使用済みのバッテリーはボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいませうお願いいたします。



ボッシュ 株式会社 電動工具事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7 TEL.03(5485)6161(代表)
ホームページ <http://www.bosch.co.jp>

ボッシュコールセンターフリーダイヤル(無料)※

☎ **0120-345-762** [土・日・祝日を除く、午前9:00
~午後6:00のサービス]

※携帯電話からお掛けのお客様は、03(5485)6161をご利用下さい。
コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。



BOSCH
Invented for life

安全上のご注意 使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●価格及び仕様等は、予告なく変更する場合があります。●掲載されている価格は消費税抜き価格です。
●掲載の価格、仕様は2015年9月1日現在のものです。

1619JT4132



Little Big Moments



バッテリードライバー IXO 5型
アイ・エックス・オー

BOSCH
Invented for life



誰にも頼らず自分でこなす。
小さくても大きな幸せ。

自分だけのオリジナルを創る。
小さくても大きな幸せ。

Little Big

Moments

IXO
アイ・エクス・オー

子供の喜ぶ顔を見る。
小さくても大きな幸せ。

アイデアをカタチにする。
小さくても大きな幸せ。



スマートに
イベントを創ろう!

Enjoy Life Collection
エンジョイライフコレクション



IXOアダプター
マルチカッター

最大切断能力:
カーペット6mm厚

Cutter

品番: CUTTER
JANコード 3 165140 776363



- 安全でスピーディーにカットができます。
- 布・段ボール・プラスチックなどもスイスイとカット!



IXOアダプター
ペッパーミル

Spice

品番: SPICE
JANコード 3 165140 776356



- スマートにクッキングをアシストします。
- 手動でも使えるハンドミル付き。



ハンドミル
装着イメージ



IXOアダプター
ワインオープナー

Vino

品番: VINO
JANコード 3 165140 776349



- 電動で簡単にコルク抜きができます。
- クールなデザインでキッチンを演出します!



IXOアダプター
バーベキューファン

BBQ

品番: BBQ
JANコード 3 165140 776332



- 簡単に火おこしができます。
- 安全・確実にバーベキューの火に風を送れます。

The World's Best-Selling

全世界で大人気! バッテリードライバーの代名詞、IXO(アイ・エックス・オー)がまたまた大進化!

NEW! **IXO**
アイ・エックス・オー



● **バッテリー残量表示ランプ**
バッテリーの残量が少なくなると
緑色のLEDランプが赤色に変わり充電時期をお知らせ。

● **正転・逆転スイッチ**
ワンタッチで正転・逆転の操作ができ、
正・逆動作の確認もわかりやすい。

● **エルゴノミクスデザイン**
人間工学に基づいたエルゴノミクスデザインで
より直感的な操作フィーリングを実現。

● **エルゴスイッチ**
人間工学に基づいて考案された
エルゴスイッチは、2箇所から押すことが
可能で操作性抜群!

● **暗い場所でも作業が可能**
暗い場所でも作業が出来る高輝度LEDライトを搭載。
キャップ部分を上下付け換えることにより、一点を照らすスポットライトと、
広範囲を照らすフラッドライトの二通りのライトが使用可能。



スポットライト点灯イメージ



フラッドライト点灯イメージ

リチウムイオンバッテリー & マイクロUSB端子充電器を採用

軽量でハイパワー、3.6V 1.5Ahリチウム
イオンバッテリーを搭載。また、充電器には、
Micro USB を新採用。モバイル性がさらに進化。



スライリチウムパッケージ




コンパクトでもこの作業量!
●1回のフル充電で

木ネジ 約100本

(3.8mmφ×35mm×2×4材)
作業量は使用条件によって異なります。

Torque Setting

品番: 2 609 256 968
JANコード 3 165140 544870



- 10段階にトルクを調節可能で
デリケートなネジ締めにも対応。



IXO
トルクアダプター

Off-Set Angle

品番: 2 609 255 723
JANコード 3 165140 531986



- 作業困難な端部のネジの取付けなどに。
※最小スミセ幅8mm



IXO
スミセアダプター

Angle Screw

品番: 2 609 256 969
JANコード 3 165140 544887



- 天板裏側のネジ締めなど、
キツイ体勢の作業が、ラクラク。



IXO
アングルアダプター

ドライバービット10タイプを
標準装備!!



スマートに
DIYをこなそう!

Enjoy DIY Collection
エンジョイDIYコレクション